

# Amfibi Double HighBack

EL

Amfibi Double HighBack är en vidareutveckling av vårt uppskattade Amfibi koncept. Den är utrustad med en hög stoppad rygg med tillhörande nackstöd och integrerad sits med öppning bakåt. Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort. Sitsen med öppning bakåt har tagits fram efter önskemål från GATEs kunder och innebär ett naturligare och mer hygieniskt arbetsätt.

## Nyhet!

### Hög stoppad rygg

Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd. Den är lätt att rengöra och går att bytas ut när så önskas.

### Integrerat nackstöd

Det integrerade nackstödet går att justera i höjd och finns i två olika storlekar, M och L.

### Tilt-funktion

Amfibi Double kan tippas från fem grader framåt till 25 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygienvätt. Tippningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

### Fjädrande svankstöd

Den nedre delen av ryggen har ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort och individuell anpassning.

### Låsbara armstöd

Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara vilket gör det enklare för patienten att själv assistera vid överflyttning.

### Integrerad sits med öppning bakåt

Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligare och mer hygieniskt arbetsätt för vårdaren.

### Svängbara och avtagbara

Fotstöden är avtagbara, svängbara och uppfällbara och som standard finns det även hälband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tippning.

### Låsbara hjul

Alla fyra hjul är låsbara.

### Plast eller metall

Till Amfibi finns gejder och plastbäcken som tillbehör. Observera att gejder finns i olika utföranden för att passa plast- eller metallbäcken.

### Elektronik för höjd/ tiltmanövrering

Konstruktionen med en hög rygg innebär att elektronik för höjd- och tiltmanövrering har placerats i en skyddande box baktill och att kablage har integrerats på ett bättre sätt än tidigare.

Tillbehör se s.7

## Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Maxbrukarvikt	Bredd	Innermått/armstöd	Sitthöjd	Sittdjup	Tiltning
56-275	Amfibi Double HighBack	150 kg	60 cm	50 cm	53-82 cm	45 cm	5 grader framåt-25 grader bakåt